

フラット真空吸着パッド
SGP 35 SI-50 N034


Art.-Nr.: 10.01.01.12784



SGP 35 SI-50 N034

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	35.00



デザインデータ SGP 35 SI-50 N034

デザインデータ

属性	値
高さ H2	14.80 mm
高さ H	23.50 mm
ヘッド径 Dk	16.5 mm
内径d	10.00 mm
スプリングストロークZ	0.5 mm
径 Ds	30.2 mm
径 Dmax(S)	35.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12784

1

フラット真空吸着パッド
SGP 35 SI-50 N034



Art.-Nr.: 10.01.01.12784

技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 034
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	31.00 N
質量	6.4 g
ボリューム	2.800 cm ³
サイズ	35.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12784



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12784

2