




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	50,00
Résistance thermique	80,0 °C
Plage de serrage [mm]	45,0 ... 60,0 mm

SU 50

La housse pour ventouses SU est livrée dans le diamètre souhaité



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D2	30,0 mm
Diamètre extérieur D	57,00 mm
Diamètre intérieur d	5,00 mm

Données de construction SU 50



Art.-Nr.: 10.01.01.12837



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	0,7 g
Taille	50,00
Famille de produits	SU
Plage de serrage [mm]	45,0 ... 60,0 mm

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12837

