


Art.-Nr.: 10.01.01.12838

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	70,00
Résistance thermique	80,0 °C
Plage de serrage [mm]	65,0 ... 80,0 mm

SU 70

La housse pour ventouses SU est livrée dans le diamètre souhaité

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D2	30,0 mm
Diamètre extérieur D	77,00 mm
Diamètre intérieur d	5,00 mm

Données de construction SU 70



Art.-Nr.: 10.01.01.12838

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	1,3 g
Taille	70,00
Famille de produits	SU
Plage de serrage [mm]	65,0 ... 80,0 mm

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12838

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12838