




Technische Daten

Baugröße	100,00
Temperaturbeständigkeit	80,0 °C
Spannbereich [mm]	100,0 ... 115,0 mm

SU 100

Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.



Konstruktionsdaten

Außendurchmesser D2	50,0 mm
Außendurchmesser D	111,00 mm
Innendurchmesser d	5,00 mm

Konstruktionsdaten SU 100

Art.-Nr.: 10.01.01.12840

**Technische Daten**

Gewicht	2,20 g
Baugröße	100,00
Produktfamilie	SU
Spannbereich [mm]	100,0 ... 115,0 mm

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.

