




Datos técnicos

Tamaño	100,00
Temperatura resistencia	80,0 °C
Margen de fijación [mm]	100,0 ... 115,0 mm

SU 100

La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.



Datos de diseño

Diámetro exterior D2	50,0 mm
Diámetro exterior D	111,00 mm
Diámetro interior d	5,00 mm

Datos de diseño SU 100

Art.-Nr.: 10.01.01.12840



Datos técnicos

Peso	2,20 g
Tamaño	100,00
Familia de productos	SU
Margen de fijación [mm]	100,0 ... 115,0 mm

Nota: En aplicaciones verticales con placa de ventosa o ventosa, la fuerza lateral disminuye hasta un 70%. El generador de vacío debe poder proporcionar un 10% más de potencia de aspiración.

