




SU 300

Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.



Dati di costruzione SU 300

## Dati tecnici

| Attributo                   | Valore             |
|-----------------------------|--------------------|
| Misura                      | 300,00             |
| Resistenza alla temperatura | 80,0 °C            |
| Campo di tenuta [mm]        | 300,0 ... 330,0 mm |

## Dati di costruzione

| Attributo           | Valore   |
|---------------------|----------|
| Diametro esterno D2 | 110,0 mm |
| Diametro esterno D  | 310,0 mm |
| Diametro interno d  | 5,00 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.01.12843

**Dati tecnici**

| Attributo            | Valore             |
|----------------------|--------------------|
| Peso                 | 10,8 g             |
| Misura               | 300,00             |
| Famiglia di prodotti | SU                 |
| Campo di tenuta [mm] | 300,0 ... 330,0 mm |

Nota: nelle applicazioni verticali con piastra o ventosa, la forza laterale diminuisce fino al 70%. Il generatore di vuoto deve essere in grado di fornire una prestazione di aspirazione superiore del 10%.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12843](http://www.schmalz.com/10.01.01.12843)

