

Art.-Nr.: 10.01.01.12846



SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matériau de la ventouse	Matériau haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	40,00
Raccord de vide	G1/4"-F
Matériau de l'insert	Aluminium

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	35,60 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,3 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12846

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	33,00 N
Poids propre	12,1 g
Volume	3,800 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12846

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12846**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N035 G1/4-IG DN550
	10.01.01.00821

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.12846**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	SGP 40 HT1-60 N035
	10.01.01.12812

