


Art.-Nr.: 10.01.01.12856



SU 40

真空パッドカバー SUはご希望の径で納品されます。



デザインデータ SU 40

## 技術資料

| 属性          | 価値             |
|-------------|----------------|
| サイズ         | 40.00          |
| 温度耐性        | 80.0 °C        |
| クランプ範囲 [mm] | 35.0 ~ 45.0 mm |

## デザインデータ

| 属性    | 価値       |
|-------|----------|
| 外径 D2 | 30.0 mm  |
| 外径D   | 47.00 mm |
| 内径d   | 5.00 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.01.12856



## 技術資料

| 属性          | 価値             |
|-------------|----------------|
| 質量          | 0.5 g          |
| サイズ         | 40.00          |
| 製品ファミリー     | SU             |
| クランプ範囲 [mm] | 35.0 ~ 45.0 mm |

注記：真空パッドやカップを使用した垂直方向のアプリケーションでは、水平方向の力は最大70%沈みます。真空発生器は10%以上の吸引力を提供できなければなりません。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12856](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12856)

