

Art.-Nr.: 10.01.01.12856




Технические данные

Attribute	Value
размер	40,00
Термостойкость	80,0 °C
Диапазон фиксации [мм]	35,0 ... 45,0 мм

SU 40

Чехол присоски SU поставляется нужного диаметра.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D2	30,0 mm
Наружный диаметр D	47,00 mm
Внутренний диаметр d	5,00 mm

Конструктивные данные SU 40



Art.-Nr.: 10.01.01.12856



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0,5 g
размер	40,00
Семейство продуктов	SU
Диапазон фиксации [мм]	35,0 ... 45,0 мм

Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12856

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12856