

Art.-Nr.: 10.01.01.12890




DR-SGF 125 HT1-60

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	125.00
高さ H	21.40 mm

デザインデータ

属性	価値
高さ H	21.40 mm
d2	100.0 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	123.0 mm
径 Dmax(S)	130.0 mm



デザインデータ DR-SGF 125 HT1-60

Art.-Nr.: 10.01.01.12890



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	1500.0 mm
吸着力 (-600mbar)	730.00 N
質量	78.5 g
ボリューム	43.784 cm ³
サイズ	125.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	DR-SGF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12890

