



SPF 15 ED-65 SC040


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	15,00
Altura H	10,00 mm

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPF (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz



Datos de diseño SPF 15 ED-65 SC040

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,60 mm
Altura H	10,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	13,0 mm
Diámetro interior d1	10,4 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	16,4 mm
Diámetro Dmax(S)	18,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12895



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	13,0 mm
Fuerza de arranque	11,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	9,80 N
Peso	0,7 g
Fuerza lateral	7,9 N
Volumen	0,758 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12895



Pedir accesorios de datos 10.01.01.12895

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12895