

Art.-Nr.: 10.01.01.12896



技術資料


真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	60.00
高さ H	18.10 mm

SPF 60 ED-65 SC050

真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- 真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ



デザインデータ

高さ H2	7.50 mm
高さ H	18.10 mm
ヘッド径 Dk	22.1 mm
内径d1	17.5 mm
内径d	10.50 mm
スプリングストロークZ	5.1 mm
径 Ds	61.2 mm
径 Dmax(S)	65.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPF 60 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.12896

 技術資料

対応ニップルファミリー	SC 050
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	70.0 mm
離脱力	135.00 N
吸着力 (-600mbar)	107.00 N
質量	9.00 g
水平方向の力	65.0 N
ボリューム	12.669 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.12896

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
シュマルツコネクタ	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
ふるいラウンド	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308