

Art.-Nr.: 10.01.01.12896



Données techniques


Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	60,00
Hauteur H	18,10 mm

SPF 60 ED-65 SC050

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPF (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis



Données de construction

Hauteur H2	7,50 mm
Hauteur H	18,10 mm
Diamètre de la tête Dk	22,1 mm
Diamètre intérieur d1	17,5 mm
Diamètre intérieur d	10,50 mm
Allongement du ressort Z	5,1 mm
Diamètre Ds	61,2 mm
Diamètre Dmax(S)	65,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPF 60 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.12896

**Données techniques**

Famille d'insert	SC 050
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	70,0 mm
Force de rupture	135,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	107,00 N
Poids propre	9,00 g
Force latérale	65,0 N
Volume	12,669 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.01.12896**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
Tamis (rond)	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308

