

Art.-Nr.: 10.01.01.12908




SGP 15 FPM-65 N016

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	15.00
材質	ノンマーキング

デザインデータ



属性	値
高さ H2	7.20 mm
高さ H	10.00 mm
ヘッド径 Dk	9.5 mm
内径 d	4.50 mm
スプリングストローク Z	0.9 mm
径 Ds	14.5 mm
径 Dmax(S)	15.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGP 15 FPM-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.01.12908



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	5.50 N
質量	0.7 g
ボリューム	0.278 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12908

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12908