

フラット真空吸着パッド

SGP 20 FPM-65 N016




Art.-Nr.: 10.01.01.12909



技術資料

真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00

SGP 20 FPM-65 N016



デザインデータ

高さ H2	7.10 mm
高さ H	10.40 mm
ヘッド径 Dk	11.0 mm
内径 d	4.50 mm
スプリングストローク Z	1.5 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	22.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。


デザインデータ SGP 20 FPM-65 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12909

1

Art.-Nr.: 10.01.01.12909



技術資料

対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	8.50 N
質量	1.5 g
ボリューム	0.599 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。