

フラット真空吸着パッド

## SGP 34 FPM-65 N033


Art.-Nr.: 10.01.01.12919



SGP 34 FPM-65 N033

### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	34.00



デザインデータ SGP 34 FPM-65 N033

### デザインデータ

属性	値
高さ H2	16.80 mm
高さ H	23.00 mm
ヘッド径 Dk	15.2 mm
内径d	11.20 mm
スプリングストroke Z	2.2 mm
径 Ds	34.0 mm
径 Dmax(S)	37.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12919

フラット真空吸着パッド  
**SGP 34 FPM-65 N033**



Art.-Nr.: 10.01.01.12919



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 033
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	25.00 N
質量	5.60 g
ボリューム	3.700 cm <sup>3</sup>
サイズ	34.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12919](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12919)

