

Ventosa plana (redonda)

SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12921



Datos técnicos


Material de ventosa	Caucho fluorado FPM
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	15,00
Conexión de vacío	G 1/8"-MA
Material de la boquilla	Aluminio

SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño

Altura H	16,00 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G 1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	0,9 mm
Diámetro Ds	14,5 mm
Diámetro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12921

1

Ventosa plana (redonda)

SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12921



Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho fluorado FPM
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	2,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,50 N
Peso	4,70 g
Volumen	0,278 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.12921

Typ	Número de artículo	
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.12921

Typ	Número de artículo	
Ventosa plana (redonda)	SGP 15 FPM-65 N016	10.01.01.12908



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12921