

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF

DR-SGF 150 EPDM-55




Art.-Nr.: 10.01.01.13018



DR-SGF 150 EPDM-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	150,00
Hauteur H	21,70 mm



Données de construction DR-SGF 150 EPDM-55

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,70 mm
d2	125,0 mm
Allongement du ressort Z	3,3 mm
Diamètre Ds	148,3 mm
Diamètre Dmax(S)	156,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF
DR-SGF 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13018



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2.000,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.060,00 N
Poids propre	120,2 g
Volume	64,876 cm ³
Taille	150,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018