

Art.-Nr.: 10.01.01.13018




DR-SGF 150 EPDM-55

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	150.00
高さ H	21.70 mm

デザインデータ

属性	価値
高さ H	21.70 mm
d2	125.0 mm
スプリングストロークZ	3.3 mm
径 Ds	148.3 mm
径 Dmax(S)	156.0 mm



デザインデータ DR-SGF 150 EPDM-55

Art.-Nr.: 10.01.01.13018



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	2000.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1060.00 N
質量	120.2 g
ボリューム	64.876 cm ³
サイズ	150.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	DR-SGF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13018

