

Junta anular p. placa ventosa SGF

DR-SGF 150 EPDM-55




Art.-Nr.: 10.01.01.13018



DR-SGF 150 EPDM-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	150,00
Altura H	21,70 mm



Datos de diseño DR-SGF 150 EPDM-55

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	21,70 mm
d2	125,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,3 mm
Diámetro Ds	148,3 mm
Diámetro Dmax(S)	156,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018

Junta anular p. placa ventosa SGF

DR-SGF 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13018



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2.000,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	120,2 g
Volumen	64,876 cm ³
Tamaño	150,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	DR-SGF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13018