

**SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG**

Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:


- Dichtring vom Typ DR-SGF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF

Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	250,00
Anschluss	G1/2"-IG

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L2	52,50 mm
Höhe H	26,80 mm
d2	217,0 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewindelänge LG1	14,5 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	14,5 mm
Gewindelänge LG3	12,0 mm
Bohrungsgröße d3	140,0 mm
Dmk	58,3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Saugplatte (rund)

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13038



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	1.600,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	2.900,00 N
Gewicht	950,00 g
Volumen	372,000 cm ³
Baugröße	250,00
Saugkraft d2	2.220,00 N
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SGF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.13038



Bestelldaten Zubehör 10.01.01.13038

Typ	Artikelnummer
Sieb-Rund	10.07.01.00110
Tastventil	10.05.10.00061
Schutzüberzug	10.01.01.13090
Sauggreifer-Überzug	10.01.01.12485
Flexolink HD	10.07.06.00235
Flexolink HD	10.07.06.00241
Flexolink HD	10.07.06.00242



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.13038

Typ	Artikelnummer
Verschluss-Schraube ohne Bund	10.08.06.00048



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13038

2