

Art.-Nr.: 10.01.01.13046



SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

真空パッド SGPN: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SGP: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スベアパーツ: 真空パッド SGP、接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	34.00
真空接続口	G1/4-F
ニッブル材質	アルミ

デザインデータ



属性	価値
高さ H	38.00 mm
呼び径 dn	5.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	2.2 mm
径 Ds	34.0 mm
径 Dmax(S)	37.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13046



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
吸着力 (-600mbar)	25.00 N
質量	12.0 g
ボリューム	3.700 cm ³
サイズ	34.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGPN

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13046



発注データ スペアパーツ 10.01.01.13046

Typ	本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550
	10.01.01.00817



発注データ ウェアパーツ 10.01.01.13046

Typ	本数
フラット真空吸着パッド	SGP 34 FPM-65 N033
	10.01.01.12919


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13046