




SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

La placa de ventosa SPL POM-NBR se suministra montado. Disponible en diversos diámetros.



Datos de diseño SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Polioximetileno perbunán POM-NBR
Tamaño	70,00
Conexión	G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	24,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	73,0 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	11,5 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	68,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13107

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Polioximetileno perbunán POM-NBR
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	217,00 N
Peso	91,0 g
Volumen	24,100 cm ³
Conexión	G1/4-IG
Familia de productos	SPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13107

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.13107**

Typ	n
Anillo en V	V-RING 63x13 V-65 S NBR
	10.07.08.00100

