




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyoxyméthylène perbunan POM-NBR
Taille	70,00
Connexion	G1/4-IG

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

La ventouse plate SPL POM-NBR est livrée montée. Disponible en différents diamètres.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre de la tête Dk	73,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,5 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	68,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.13107

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyoxyméthylène perbunan POM-NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	217,00 N
Poids propre	91,0 g
Volume	24,100 cm ³
Connexion	G1/4-IG
Famille de produits	SPL

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13107

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13107**

Typ	num
Joint trapézoïdal	V-RING 63x13 V-65 S NBR 10.07.08.00100

