

Art.-Nr.: 10.01.01.13136



SBS 120 SF G1/8-IG AL


技術資料

属性	価値
材質	アルミ
デザイン	標準（通気性の低いワーク向け）
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	120.0 mm

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS：幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 120 SF G1/8-IG AL

デザインデータ


属性	価値
幅B	121.50 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	120.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパの長さ LG2	10.0 mm
グリッパの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	105.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.01.13136

 技術資料

属性	価値
質量	390.00 g
エア消費量 [l/min]	225.0 l/min
エア消費量	13.500 m³/h
保持力	89.0 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 テクニカルデータ


保持力

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13136

非接触パッド

SBS 120 SF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.13136



発注データ アクセサリ **10.01.01.13136**

Typ		本数
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593



発注データ スペアパーツ **10.01.01.13136**

Typ		本数
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13136