



Art.-Nr.: 10.01.01.13176



DR-SGF-HS 150 HT1-60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	150,00
Altura H	25,90 mm



Datos de diseño DR-SGF-HS 150 HT1-60

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,5 mm
Diámetro Ds	148,5 mm
Diámetro Dmax(S)	165,0 mm



Junta anular p. placa ventosa SGF

DR-SGF-HS 150 HT1-60



Art.-Nr.: 10.01.01.13176



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2.000,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	106,6 g
Volumen	119,000 cm ³
Tamaño	150,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	DR-SGF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13176



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13176