

Art.-Nr.: 10.01.01.13205



SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	125,00
Соединение	G3/8"-F

Вакуумная плита SGF (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SGF – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо типа DR-SGF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан, сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	26,50 mm
Высота H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	14,0 mm
Размер отверстия d3	70,0 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	123,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13205



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	1.500,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	730,00 N
Вес	290,0 g
Объем	43,784 cm ³
размер	125,00
Всасывающая сила d2	470,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13205



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13205

Тип		Количество предметов
Сенсорный клапан	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Защитный слой	PC 125	10.01.01.13086
Чехол присоски	SU 120	10.01.01.12437
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13205

Тип		Количество предметов
Уплотняющий винт без кольца	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SGF	DR-SGF 125 HT1-60	10.01.01.12890

