

Art.-Nr.: 10.01.01.13237



SPF 10 ED-65 M5-AG

技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	10.00
スレッドG1	M5-M

フラット真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- フラット真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPF、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ)



デザインデータ SPF 10 ED-65 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	13.50 mm
呼び径 dn	1.80 mm
スレッドG1	M5-M
グリップの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	1.0 mm
径 Ds	10.5 mm
径 Dmax(S)	12.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.01.13237



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	5.20 N
吸着力 (-600mbar)	4.40 N
質量	1.0 g
水平方向の力	3.5 N
ボリューム	0.297 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13237



スペアパーツの注文データ 10.01.01.13237

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG 10.01.06.02802



摩耗部品の注文データ 10.01.01.13237

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	SPF 10 ED-65 SC030 10.01.01.12894

