

Art.-Nr.: 10.01.01.13238



SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	15,00
Резьба G1	G1/8"-M

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPF, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	16,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	1,5 mm
Диаметр Ds	16,4 mm
Диаметр Dmax(S)	18,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13238



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	13,0 mm
Сила отрыва	11,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	9,80 N
Вес	5,9 g
Поперечная сила	7,9 N
Объем	0,758 cm ³
размер	15,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13238



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13238

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.13238

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая) SPF 15 ED-65 SC040	10.01.01.12895

