



SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Technische Daten


Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Baugröße	25,00
Gewinde G1	G1/8"-AG

Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ SPF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPF, Schmalz-Connector

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)



Konstruktionsdaten SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Konstruktionsdaten

Höhe H	17,00 mm
Nenn Durchmesser dn	4,10 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewindelänge LG1	7,5 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Federweg Z	2,0 mm
Durchmesser Ds	26,4 mm
Durchmesser Dmax(S)	28,0 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3	

Art.-Nr.: 10.01.01.13242



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	30,0 mm
Abreißkraft	27,10 N
Saugkraft (-600mbar)	22,70 N
Gewicht	7,10 g
Querkraft	17,0 N
Volumen	1,700 cm ³
Baugröße	25,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SPF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Bestelldaten Zubehör 10.01.01.13242

Typ		Artikelnummer
Sieb-Rund	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
Sauggreifer-Überzug	SU 25	10.01.01.13584



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.13242

Typ		Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.13242

Typ		Artikelnummer
Flachsauger (rund)	SPF 25 ED-65 SC040	10.01.01.12371