


SPF 25 ED-65 G1/8-AG

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo



Datos de diseño SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	25,00
Rosca G1	G1/8"-MA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	17,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	26,4 mm
Diámetro Dmax(S)	28,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13242

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	27,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	22,70 N
Peso	7,1 g
Fuerza lateral	17,0 N
Volumen	1,700 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13242

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13242**

Typ	n
Tamiz redondo	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Funda para ventosa	SU 25

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.13242**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.13242**

Typ	n
Ventosa plana (redonda)	SPF 25 ED-65 SC040


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13242