


Art.-Nr.: 10.01.01.13244




SPF 30 ED-65 G1/8-AG

フラット真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- フラット真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPF、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ)



デザインデータ SPF 30 ED-65 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	30.00
スレッドG1	G1/8"-M

デザインデータ

属性	価値
高さ H	18.00 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	31.4 mm
径 Dmax(S)	33.6 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.13244



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	35.0 mm
離脱力	35.30 N
吸着力 (-600mbar)	29.50 N
質量	7.5 g
水平方向の力	22.5 N
ボリューム	2.531 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13244



データアクセサリを注文する 10.01.01.13244

Typ	製品コード
ふりいラウンド	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
真空パッド用カバー	SU 30



スペアパーツの注文データ 10.01.01.13244

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG



摩耗部品の注文データ 10.01.01.13244

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	SPF 30 ED-65 SC040

