


Art.-Nr.: 10.01.01.13246



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

フラット真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- フラット真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ


スペアパーツ: 真空パッド SPF、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ)

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00
スレッドG1	G1/4"-M

デザインデータ



属性	価値
高さ H	22.20 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパンサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	41.4 mm
径 Dmax(S)	43.7 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.13246



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	70.0 mm
離脱力	62.50 N
吸着力 (-600mbar)	49.50 N
質量	18.8 g
水平方向の力	25.0 N
ボリューム	5.091 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13246



データアクセサリを注文する 10.01.01.13246

Typ		製品コード
ふるいラウンド	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
真空パッド用カバー	SU 40	10.01.01.12856
流動抵抗	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
流動抵抗	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
流動抵抗	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
流動抵抗	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
流動抵抗	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
流動抵抗	SC-SW 240 6	10.05.04.00101



スペアパーツの注文データ 10.01.01.13246

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13246

フラット真空吸着パッド

SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246



摩耗部品の注文データ 10.01.01.13246

Typ		製品コード
フラット真空吸着パッド	SPF 40 ED-65 SC050	10.01.01.12373



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13246