

Art.-Nr.: 10.01.01.13246



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	40,00
Rosca G1	G1/4"-MA


SPF 40 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	22,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,5 mm
Diámetro Ds	41,4 mm
Diámetro Dmax(S)	43,7 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	62,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	49,50 N
Peso	18,8 g
Fuerza lateral	25,0 N
Volumen	5,091 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13246

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13246**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Funda para ventosa	SU 40	10.01.01.12856
Resistencia al flujo	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.13246**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



Ventosa plana (redonda)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.13246

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	SPF 40 ED-65 SC050	10.01.01.12373



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13246