

Art.-Nr.: 10.01.01.13247



技術資料

真空パッドの材質	エラストドールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00
スレッドG1	G1/4"-F


SPF 40 ED-65 G1/4-IG

フラット真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- フラット真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPF、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ)



デザインデータ

高さ H	32.20 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	41.4 mm
径 Dmax(S)	43.7 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPF 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13247

技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	70.0 mm
離脱力	62.50 N
吸着力 (-600mbar)	49.50 N
質量	19.00 g
水平方向の力	25.0 N
ボリューム	5.091 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

発注データ アクセサリ 10.01.01.13247

Typ		本数
ふるいラウンド	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
真空パッド用カバー	SU 40	10.01.01.12856

発注データ スペアパーツ 10.01.01.13247

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

発注データ ウェアパーツ 10.01.01.13247

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SPF 40 ED-65 SC050	10.01.01.12373