


Art.-Nr.: 10.01.01.13249



SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Filetage G1	G1/4"-F

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)



Données de construction SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	33,20 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Diamètre Ds	51,4 mm
Diamètre Dmax(S)	53,9 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13249

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	87,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	74,20 N
Poids propre	20,4 g
Force latérale	44,0 N
Volume	7,955 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13249

**Données de commande accessoires 10.01.01.13249**

Typ		Nombre d'article
Tamis (rond)	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Couverture pour ventouse	SU 50	10.01.01.12837

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.13249**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.13249**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	SPF 50 ED-65 SC050	10.01.01.12374

