



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Fluorocautchuc FPM-F
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	120.00
Çalışma sıcaklığı maks.	350.0 °C
Bağlantı	G1/4-AG

SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Vakum plakası SPL-HT FPM-F (elastomer parça + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- SPL-HT FPM-F tipi vakum plakası - çeşitli çaplarda mevcuttur
- Montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası SPL-HT FPM-F



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	46.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Yay stroku Z	25.0 mm
Çap Ds	120.0 mm
Çap Dmax(S)	130.0 mm

Tasarım verileri SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13438

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Fluorocautchuc FPM-F
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	300.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	675.00 N
Ağırlık	295.0 g
Cilt	208.000 cm ³
Boyut	120.00
Körük Sayısı	0.0
Çalışma sıcaklığı maks.	350.0 °C
Ürün ailesi	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13438

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.13438**

Typ	Ürün numarası
Vakum plakası (yuvarlak)	SPL-HT 120 FPM-F-65
	10.01.01.13435

