


Art.-Nr.: 10.01.01.13486



SGF 150 HT1-60 FM1

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	150,00
Соединение	4x8,7 мм LK38,2 90°

Вакуумная плита SGF (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SGF – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо типа DR-SGF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан, сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SGF 150 HT1-60 FM1

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	36,50 mm
Высота H	27,70 mm
Номинальный диаметр dn	14,50 mm
d2	125,0 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	20,0 mm
Размер отверстия d3	93,0 mm
Ход пружины Z	3,3 mm
Диаметр Ds	148,3 mm
Форма отверстия Y1	27,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2.000,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.060,00 N
Вес	490,0 g
Объем	64,876 cm ³
размер	150,00
Всасывающая сила d2	730,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13486



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13486

Тип		Количество предметов
Сенсорный клапан	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Защитный слой	PC 150	10.01.01.13087
Чехол присоски	SU 160	10.01.01.12438



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13486

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SGF	DR-SGF 150 HT1-60	10.01.01.13020
Уплотняющий винт без кольца	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048

