

Art.-Nr.: 10.01.01.13490



SGF-HS 150 HT1-60 FM1

真空パッド SGFは、ゴム部分とサポートプレートが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SGF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- サポートプレート


スペアパーツ: DR-SGF

オプション: タッチバルブ、フィルターメッシュ

## 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	150.00
接続	4x8.7mm LK38.2 90°

## デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	26.50 mm
高さ H	31.90 mm
呼び径 dn	14.50 mm
d2	126.0 mm
スレッドG2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	20.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	70.0 mm
スプリングストロークZ	7.5 mm
径 Ds	148.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	27.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Art.-Nr.: 10.01.01.13490

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [シヨアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	700.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1060.00 N
質量	360.0 g
ボリューム	119.000 cm <sup>3</sup>
サイズ	150.00
吸着力 d2	730.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.13490](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13490)

 データアクセサリを注文する 10.01.01.13490

Typ		製品コード
ふるいラウンド	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
タッチバルブ	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
保護カバー	PC 150	10.01.01.13087
真空パッド用カバー	SU 160	10.01.01.12438

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.13490

Typ		製品コード
プラグ	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
SGF用交換用ゴム	DR-SGF-HS 150 HT1-60	10.01.01.13176