

Art.-Nr.: 10.01.01.13584




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	25,00
Résistance thermique	80,0 °C
Plage de serrage [mm]	25,0 ... 30,0 mm

SU 25

La housse pour ventouses SU est livrée dans le diamètre souhaité



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	28,00 mm
Diamètre intérieur d	3,00 mm

Données de construction SU 25



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13584

Art.-Nr.: 10.01.01.13584

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	0,3 g
Taille	25,00
Famille de produits	SU
Plage de serrage [mm]	25,0 ... 30,0 mm

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13584

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13584