




SU 60

La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.



Datos de diseño SU 60

Datos técnicos

Tamaño	60,00
Temperatura resistencia	80,0 °C
Margen de fijación [mm]	60,0 ... 70,0 mm

Datos de diseño

Diámetro exterior D2	30,0 mm
Diámetro exterior D	67,00 mm
Diámetro interior d	5,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13585



Datos técnicos

Peso	1,20 g
Tamaño	60,00
Familia de productos	SU
Margen de fijación [mm]	60,0 ... 70,0 mm

Nota: En aplicaciones verticales con placa de ventosa o ventosa, la fuerza lateral disminuye hasta un 70%. El generador de vacío debe poder proporcionar un 10% más de potencia de aspiración.

