


Плоская присоска (круглая)
SFF 25 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.13748



SFF 25 SI-55 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	25.00
Количество складок	0.0



Конструктивные данные SFF 25 SI-55 SC040

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.70 mm
Высота H	13.20 mm
Диаметр головки Dk	13.8 mm
Внутренний диаметр d1	10.4 mm
Внутренний диаметр d	7.50 mm
Ход пружины Z	1.7 mm
Диаметр Ds	25.0 mm
Высота H3	6.80 mm
Диаметр Dmax(S)	26.5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13748

Плоская присоска (круглая)
SFF 25 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13748



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25.0 mm
Сила отрыва	17.90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	17.90 N
Вес	1.8 g
Объем	1.154 cm ³
размер	25.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13748



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.13748

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



Данные для заказа запасных частей 10.01.01.13748

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG	10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13748