


Плоская присоска (круглая)
SFF 30 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.13749



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00
Количество складок	0,0

SFF 30 SI-55 SC040



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,70 mm
Высота H	13,50 mm
Диаметр головки Dk	14,8 mm
Внутренний диаметр d1	10,4 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Высота H3	6,80 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm

Конструктивные данные SFF 30 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13749

Плоская присоска (круглая)
SFF 30 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13749



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	25,10 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	25,10 N
Вес	2,5 g
Объем	1,667 cm ³
размер	30,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13749



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13749

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Соединитель Schmalz SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13749

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG	10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13749