




PFG 2 NBR-ESD-55 N003

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	2,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	1,50 mm
Hauteur H	4,00 mm
Diamètre de la tête Dk	4,2 mm
Diamètre intérieur d1	3,0 mm
Diamètre intérieur d	2,00 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	2,0 mm
Hauteur H3	2,50 mm
Diamètre Dmax(S)	3,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 2 NBR-ESD-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.13784

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 003
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,12 N
Volume	0,014 cm ³
Taille	2,00
Famille de produits	PFG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13784

**Données de commande accessoires 10.01.01.13784**

Typ	Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses SA-NIP N003 M3-AG DN100	10.01.01.00316

