

Ventouse plate (ronde)

PFG 10 NBR-ESD-55 N004




Art.-Nr.: 10.01.01.13785



Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	10,00

PFG 10 NBR-ESD-55 N004



Données de construction

Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	7,50 mm
Diamètre de la tête Dk	8,7 mm
Diamètre intérieur d1	6,0 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Allongement du ressort Z	1,4 mm
Diamètre Ds	10,0 mm
Hauteur H3	4,00 mm
Diamètre Dmax(S)	11,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 10 NBR-ESD-55 N004



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13785

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13785

**Données techniques**

Famille d'insert	N 004
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Volume	0,154 cm ³
Taille	10,00
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.01.13785**

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

