

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 10 NBR-ESD-55 N004




Art.-Nr.: 10.01.01.13785



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	10,00

PFG 10 NBR-ESD-55 N004



Dati di costruzione

Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	7,50 mm
Diametro della testa Dk	8,7 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Freccia elastica Z	1,4 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Altezza H3	4,00 mm
Diametro Dmax(S)	11,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 10 NBR-ESD-55 N004



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13785

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13785

**Dati tecnici**

Famiglia di nippoli	N 004
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Volume	0,154 cm ³
Misura	10,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13785**

Typ		Numero articolo
Nippoli di collegamento ventosa	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Nippoli di collegamento ventosa	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

