

Art.-Nr.: 10.01.01.13793



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	300,00


SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro tondo



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	76,00 mm
Altezza H	26,80 mm
d2	272,3 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,5 mm
Lunghezza della filettatura LG2	14,5 mm
Lunghezza della filettatura LG3	12,0 mm
Misura del foro d3	170,0 mm
Dmk	58,3 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13793

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	2.400,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	4.240,00 N
Volume	573,000 cm ³
Misura	300,00
Forza di presa d2	3.480,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza
 Diametro del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13793

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13793**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242
Copertura per ventosa	SU 300	10.01.01.12843
Rivestimenti di protezione	PC 300	10.01.01.13091

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13793**

Typ		codice articolo
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048

