

Art.-Nr.: 10.01.01.13793



SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	300,00
Соединение	G1/2"-F

Вакуумная плита SGF (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SGF – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо типа DR-SGF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан, сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	76,00 mm
Высота H	26,80 mm
d2	272,3 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	14,5 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	14,5 mm
Длина резьбы LG3	12,0 mm
Размер отверстия d3	170,0 mm
Dmk	58,3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13793



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2.400,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	4.240,00 N
Объем	573,000 cm ³
размер	300,00
Всасывающая сила d2	3.480,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13793



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13793

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Сенсорный клапан	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242
Чехол присоски	SU 300	10.01.01.12843
Защитный слой	PC 300	10.01.01.13091



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13793

Тип		Количество предметов
Уплотняющий винт без кольца	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048

