

Ventosa plana (redonda)

PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003


Art.-Nr.: 10.01.01.13803



Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	3,50

PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003



Datos de diseño

Altura H2	1,50 mm
Altura H	4,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	4,2 mm
Diámetro interior d1	3,0 mm
Diámetro interior d	2,00 mm
Recorrido de resorte Z	0,5 mm
Diámetro Ds	3,5 mm
Altura H3	2,50 mm
Diámetro Dmax(S)	4,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13803

Art.-Nr.: 10.01.01.13803

**Datos técnicos**

Familia de boquillas	N 003
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	7,5 mm
Volumen	0,015 cm ³
Tamaño	3,50
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13803**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

