




PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	3,50



Données de construction

Hauteur H2	1,50 mm
Hauteur H	4,00 mm
Diamètre de la tête Dk	4,2 mm
Diamètre intérieur d1	3,0 mm
Diamètre intérieur d	2,00 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	3,5 mm
Hauteur H3	2,50 mm
Diamètre Dmax(S)	4,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.13803

**Données techniques**

Famille d'insert	N 003
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Volume	0,015 cm ³
Taille	3,50
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.01.13803**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N003 M3-AG DN100	10.01.01.00316

